

**HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombiskaft, 2xD, Ø DC: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235000 20
GTIN	4062406252809
Artikelklass	22L

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borrhälsituationer upp till 4xD.

Håltolerans: -0,1 / +0,25 mm

Användningsdata:

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

leveransinnehåll:

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L ₁	43 mm
ISO-kod vändskär	SOMT070308 / XOMT070305
Antal skär Z	1
Skrivsats för vändskär	232980 3 (TX7;0,8 Nm)
Nominell Ø D	20
Serie	HOLEX Pro
Skaftdiameter D _s	25 mm
Skaftlängd L _s	56 mm

totallängd L	118 mm
Högsta justeringsgränsvärde V_{max}	0,3 mm
Utkragningslängd L_A	62 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	2×D
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver snedställd borrarstart
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX7	659922 TX7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200