

**HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombiskaft, 2xD, Ø DC: 38mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235000 38
GTIN	4062406253004
Artikelklass	22L

**Beskrivning****Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borsituationer upp till 4xD.

**Håltolerans:** -0,1 / +0,25 mm

**Användningsdata:**

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

**leveransinnehåll:**

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	1
Skruvsats för vändskär	232980 6 (TX15;3Nm)
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	40 mm
för tumdiameter	1 1/2 tum
ISO-kod vändskär	SOMT13M510 / XOMT13M506
Skaftlängd L <sub>s</sub>	70 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	80 mm
Serie	HOLEX Pro

NominellØ D	38
totallängd L	181 mm
Högsta justeringsgränsvärde $V_{max}$	0,35 mm
Utkragningslängd $L_A$	111 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	2×D
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver snedställd borrarstart
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX15	659922 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500