

**HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft, 3xD, Ø DC: 19mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 235005 19     |
| GTIN         | 4062406253103 |
| Artikelklass | 22L           |

**Beskrivning****Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borrhälsituationer upp till 4xD.

**Håltolerans:** -0,1 / +0,25 mm

**Användningsdata:**

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

**leveransinnehåll:**

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

**Teknisk beskrivning**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| ISO-kod vändskär              | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
| Antal skär Z                  | 1                       |
| Nominell Ø D                  | 19                      |
| Effektiv längd L <sub>1</sub> | 60 mm                   |
| för tumdiameter               | 3/4 tum                 |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub>  | 25 mm                   |
| Serie                         | HOLEX Pro               |
| Skaftlängd L <sub>s</sub>     | 56 mm                   |

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Skruvsats förvändskär                 | 232980 2 (TX7;0,8Nm)        |
| totallängd L                          | 133 mm                      |
| Högsta justeringsgränsvärde $V_{max}$ | 0,25 mm                     |
| Utkragningslängd $L_A$                | 77 mm                       |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till   | 3×D                         |
| Skaft                                 | ISO 9766                    |
| Borranvändning                        | kräver paketborrning        |
| Borranvändning                        | kräver paketborrning        |
| Borranvändning                        | kräver snedställd utgång    |
| Borranvändning                        | konvex krävs                |
| Borranvändning                        | kräver kryssborrning        |
| Borranvändning                        | kräver snedställd borrstart |
| Invändig                              | ja                          |
| Bearbetningsstrategi                  | HPC                         |
| Produktslag                           | Vändskärsborrar             |

## Tillbehör

|  |            |
|--|------------|
| 6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX7  | 659922 TX7 |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm | 659957 200 |