

HOLEX**HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft, 4xD, Ø DC: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235010 17
GTIN	4062406253417
Artikelklass	22L

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borrhituationer upp till 4xD.

Håltolerans: -0,05 / +0,3 mm

Användningsdata:

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

leveransinnehåll:

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

Rekommendation:

Sänk matningen till 70 % vid förborring.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	SOMT06T205 / XOMT06T204
Effektiv längd L ₁	71 mm

Skruvsats för vändskär	232980 2 (TX7;0,8Nm)
Skaftlängd L_s	56 mm
Serie	HOLEX Pro
Nominell $\varnothing D$	17
Antal skär Z	1
Skaftdiameter D_s	25 mm
totallängd L	143 mm
Högsta justeringsgränsvärde V_{max}	0,25 mm
Utkragningslängd L_A	87 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4×D
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd borrstart
Borranvändning	konvex krävs
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX7	659922 TX7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200