

**HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombiskaft, 2xD, Ø DC: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235000 22
GTIN	4062406252823
Artikelklass	22L

**Beskrivning****Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borrar-situationer upp till 4xD.

**Håltolerans:** -0,1 / +0,25 mm

**Användningsdata:**

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

**leveransinnehåll:**

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	25 mm
ISO-kod vändskär	SOMT070308 / XOMT070305
Nominell Ø D	22
Effektiv längd L <sub>1</sub>	47 mm
Skaftlängd L <sub>s</sub>	56 mm
Antal skär Z	1
Skruvsats för vändskär	232980 3 (TX7;0,8 Nm)
Serie	HOLEX Pro

totallängd L	122 mm
Högsta justeringsgränsvärde $V_{\max}$	0,3 mm
Utkragningslängd $L_A$	66 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	2×D
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver snedställd borrarstart
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX7	659922 TX7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200