

**HOLEX****HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombiskaft, 4xD, Ø DC: 31mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235010 31
GTIN	4062406253622
Artikelklass	22L

**Beskrivning****Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borrhälsituationer upp till 4xD.

**Håltolerans:** -0,05 / +0,3 mm

**Användningsdata:**

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

**leveransinnehåll:**

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

**Rekommendation:**

Sänk matningen till 70 % vid förborring.

**Teknisk beskrivning**

Nominell Ø D	31
Skruvsats för vändskär	232980 5 (TX15;3Nm)

ISO-kod vändskär	SOMT110408 / XOMT110406
Skaftlängd $L_s$	60 mm
Serie	HOLEX Pro
Skaftdiameter $D_s$	32 mm
Antal skär Z	1
för tumdiameter	1 7/32 tum
Effektiv längd $L_1$	127 mm
totallängd L	214 mm
Högsta justeringsgränsvärde $V_{max}$	0,35 mm
Utkragningslängd $L_A$	154 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd borrtart
Borranvändning	konvex krävs
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX15	659922 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500