

**HOLEX****HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombiskaft, 4xD, Ø DC: 17,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235010 17,5
GTIN	4062406253424
Artikelklass	22L

**Beskrivning****Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borrhälsituationer upp till 4xD.

**Håltolerans:** -0,05 / +0,3 mm

**Användningsdata:**

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

**leveransinnehåll:**

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

**Rekommendation:**

Sänk matningen till 70 % vid förborring.

**Teknisk beskrivning**

Serie	HOLEX Pro
Skruvsats för vändskär	232980 2 (TX7;0,8Nm)

ISO-kod vändskär	SOMT06T205 / XOMT06T204
för tumdiameter	11/16 tum
Antal skär Z	1
Skaftlängd $L_s$	56 mm
Nominell $\varnothing D$	17,5
Effektiv längd $L_1$	71 mm
Skaftdiameter $D_s$	25 mm
totallängd L	143 mm
Högsta justeringsgränsvärde $V_{max}$	0,25 mm
Utkragningslängd $L_A$	87 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd borrarstart
Borranvändning	konvex krävs
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX7	659922 TX7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200