

**HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft, 3xD, Ø DC: 14mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 235005 14 |
| GTIN | 4062406253035 |
| Artikelklass | 22L |

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borsituationer upp till 4xD.

Håltolerans: -0,1 / +0,25 mm

Användningsdata:

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

leveransinnehåll:

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Skrivsats för vändskär | 232980 1 (TX6;0,4Nm) |
| Antal skär Z | 1 |
| Nominell Ø D | 14 |
| Serie | HOLEX Pro |
| ISO-kod vändskär | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
| Effektiv längd L ₁ | 45 mm |
| Skaftlängd L _s | 50 mm |
| Skaftdiameter D _s | 20 mm |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| totallängd L | 110 mm |
| Högsta justeringsgränsvärde V_{max} | 0,25 mm |
| Utkragningslängd L_A | 60 mm |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D |
| Skaft | ISO 9766 |
| Borranvändning | kräver paketborrning |
| Borranvändning | kräver paketborrning |
| Borranvändning | kräver snedställd utgång |
| Borranvändning | konvex krävs |
| Borranvändning | kräver kryssborrning |
| Borranvändning | kräver snedställd borrarstart |
| Invändig | ja |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Vändskärsborrar |

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| 6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX6 | 659922 TX6 |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm | 659957 200 |