

**HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft, 3xD, Ø DC: 29,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235005 29,5
GTIN	4062406253257
Artikelklass	22L

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borsituationer upp till 4xD.

Håltolerans: -0,1 / +0,25 mm

Användningsdata:

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

leveransinnehåll:

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	1
Skruvsats för vändskär	232980 4 (TX9;1,2Nm)
Skaftdiameter D _s	32 mm
ISO-kod vändskär	SOMT093608 / XOMT093605
Nominell Ø D	29,5
Skaftlängd L _s	60 mm
Effektiv längd L ₁	90 mm
Serie	HOLEX Pro

totallängd L	174 mm
Högsta justeringsgränsvärde V_{max}	0,3 mm
Utkragningslängd L_A	114 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver snedställd borstart
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX9	659922 TX9
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500