

**HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft, 3xD, Ø DC: 22,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235005 22,5
GTIN	4062406253158
Artikelklass	22L

**Beskrivning****Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borrhälsituationer upp till 4xD.

**Håltolerans:** -0,1 / +0,25 mm

**Användningsdata:**

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

**leveransinnehåll:**

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	SOMT070308 / XOMT070305
Skaftlängd L <sub>s</sub>	56 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	69 mm
Serie	HOLEX Pro
NominellØ D	22,5
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	25 mm
Antal skär Z	1
Skrivsats för vändskär	232980 3 (TX7;0,8 Nm)

totallängd L	144 mm
Högsta justeringsgränsvärde $V_{max}$	0,3 mm
Utkragningslängd $L_A$	88 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver snedställd borrarstart
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX7	659922 TX7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200