

**HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombiskaft, 2xD, Ø DC: 33mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235000 33
GTIN	4062406252953
Artikelklass	22L

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borsituationer upp till 4xD.

Håltolerans: -0,1 / +0,25 mm

Användningsdata:

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

leveransinnehåll:

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

Teknisk beskrivning

NominellØ D	33
Skaftdiameter D _s	32 mm
Effektiv längd L ₁	69 mm
ISO-kod vändskär	SOMT110408 / XOMT110406
Antal skär Z	1
Serie	HOLEX Pro
Skruvsats för vändskär	232980 5 (TX15;3Nm)
Skaftlängd L _s	60 mm

totallängd L	157 mm
Högsta justeringsgränsvärde V_{max}	0,35 mm
Utkragningslängd L_A	97 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	2×D
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver snedställd borrarstart
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX15	659922 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500