

**HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombiskaft, 2xD, Ø DC: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235000 25
GTIN	4062406252861
Artikelklass	22L

**Beskrivning****Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borrhälsituationer upp till 4xD.

**Håltolerans:** -0,1 / +0,25 mm

**Användningsdata:**

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

**leveransinnehåll:**

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	1
Effektiv längd L <sub>1</sub>	53 mm
Serie	HOLEX Pro
Skrivsats för vändskär	232980 4 (TX9;1,2Nm)
Skaftlängd L <sub>s</sub>	60 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	32 mm
Nominell Ø D	25
ISO-kod vändskär	SOMT093608 / XOMT093605

totallängd L	133 mm
Högsta justeringsgränsvärde $V_{max}$	0,3 mm
Utkragningslängd $L_A$	75 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	2×D
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver snedställd borrarstart
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX9	659922 TX9
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200