

**HOLEX****HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombiskaft, 4xD, Ø DC: 36mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235010 36
GTIN	4062406253677
Artikelklass	22L

**Beskrivning****Utförande:**

HOLEX Pro Drill fullhpkborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.

Kan användas också i krävande borrhälsituationer upp till 4xD.

**Håltolerans:** -0,05 / +0,3 mm

**Användningsdata:**

Med vändskär nr 235030 – 235082.

Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

**leveransinnehåll:**

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

**Rekommendation:**

Sänk matningen till 70 % vid förborring.

**Teknisk beskrivning**

Nominell Ø D	36
Effektiv längd L <sub>1</sub>	148 mm

ISO-kod vändskär	SOMT13M510 / XOMT13M506
Antal skär Z	1
Skruvsats förvändskär	232980 6 (TX15;3Nm)
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	40 mm
Serie	HOLEX Pro
Skaftlängd L <sub>s</sub>	70 mm
totallängd L	248 mm
Högsta justeringsgränsvärde V <sub>max</sub>	0,35 mm
Utkragningslängd L <sub>A</sub>	178 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4×D
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd borrstart
Borranvändning	konvex krävs
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX15	659922 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500