

**HOLEX****ER-spännhylsa för gängtappar, ER 25, nom. spänn-Ø d: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309457 10
GTIN	4062406254124
Artikelklass	32Z

**Beskrivning****Utförande:**

- **Fastklämning av gängtappen via roterande kulspännmekanism.**
- **Integrerad snabbytesanordning.**
- **Spänntänger för gängskärning liknande DIN 6499 / ISO 15488.**

**Fördel:**

Snabb låsning och upplåsning med fjädermanövrering. Ingen skruvkoppling vid gängtappens fyrkant behövs.

**Passar till:**

Alla standard-ER-hylschuckar.

**OBS!:**

Spänner bara fast den nominella diametern. **Passar inte i precisions-ER-spänntångchucken CENTRO P.**

**Teknisk beskrivning**

nom. spänn-Ø d	10 mm
fäste	ER 25
Utvändig-Ø D	25 mm
totallängd L	40 mm
Produktslag	Spännhylsa

