



## Bormaskin (tryckluft), Typ: D2121Q



### Beställningsdata

Ordernummer	079051 D2121Q
GTIN	7322590013295
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

Alla tekniska uppgifter gäller vid trycket **6,3 bar** och för slang med rekommenderad invändig Ø. Kraftfull serie bormaskiner i pistolutförande med mycket lugn gång och kapacitet för borning upp till 13 mm i stål. Frånluften leds genom handtaget vilket förhindrar att borrarpanen virvlar upp. Med snabbchuck.

#### leveransinnehåll:

Med **snabbchuck**. Med extra sidohandtag.

#### Reservdel:

**Utvalda underhållssatser (Service Kits):** Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

### Teknisk beskrivning

bullernivå	87 dB(A)
vikt	1,4 kg
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
Längd	248 mm
axeffekt	350 W
tillverkarens beteckning	D2121Q
maximal luftförbrukning	600 l/min

maximalt varvtal:	0 - 750 min <sup>-1</sup>
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
maximala vibrationer enligt EN	2,5 m/s <sup>2</sup>
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	BSP
Produktslag	Borrmaskin