

HOLEX**ER-spännhylsa för gängtappar, ER 32, nom. spänn-Ø d: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309458 10
GTIN	4062406254209
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Utförande:**

- **Fastklämning av gängtappen via roterande kulspännmekanism.**
- **Integrerad snabbytesanordning.**
- **Spänntänger för gängskärning liknande DIN 6499 / ISO 15488.**

Fördel:

Snabb låsning och upplåsning med fjädermanövrering. Ingen skruvkoppling vid gängtappens fyrkant behövs.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

OBS!:

Spänner bara fast den nominella diametern. **Passar inte i precisions-ER-spänntångchucken CENTRO P.**

Teknisk beskrivning

nom. spänn-Ø d	10 mm
fäste	ER 32
Utvändig-Ø D	32 mm
totallängd L	49 mm
Produktslag	Spännhylsa

