

HOLEX**ER-spännhylsa för gängtappar, ER 32, nom. spänn-Ø d: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309458 12
GTIN	4062406254421
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Utförande:**

- Fastklämning av gängtappen via roterande kulspännmekanism.
- Integrerad snabbytesanordning.
- Späntänger för gängskärning liknande DIN 6499 / ISO 15488.

Fördel:

Snabb låsning och upplåsning med fjädermanövrering. Ingen skruvkoppling vid gängtappens fyrkant behövs.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

OBS!:

Spänner bara fast den nominella diametern. **Passar inte i precisions-ER-späntångchucken CENTRO P.**

Teknisk beskrivning

nom. spänn-Ø d	12 mm
fäste	ER 32
Utvändig-Ø D	32 mm
totallängd L	49 mm
Produktslag	Spännhylsa

