

**Garant****Hydrodehn-hållare VDI 40, VDI 40, ØD1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319754 20
GTIN	4062406254506
Artikelklass	31M

**Beskrivning****Utförande:**

Unik spånöverbrygning, spänner fast h6 och h7 – skaft. Laserbehandlad ändyta och upprikningsskruv på hållaren för enkel och entydig orientering av borrstängens. Inklusive längdinställningsskruv. Lämplig för invändig kylning.

Två fästskruvar för bästa åtkomlighet, antingen på huvud- eller motspindel. Inklusive kulsprutmunstycke.

**Fördel:**

- **Idealiska dämpningsegenskaper, som ger optimala arbetsstycker och förlänger användningstiden.**
- **Snabb och enkel hantering.**
- **Flexibel användning av mellanhylsor.**
- **Perfekt centrerings.**

**Användningsdata:**

För borrar, brotschning, försänkning och vid användning av borrarstänger.

**Teknisk beskrivning**

Effektiv längd L <sub>1</sub>	42 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	20 mm
vikt	0,6 kg

Utvändig-Ø D	42 mm
utkragningslängd A-mått	64 mm
fäste	VDI 40
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck