

Garant**Hydrodehn-hållare Skaft-Ø 32 mm, ØD1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319751 16
GTIN	4062406254513
Artikelklass	31M

Beskrivning**Utförande:**

Unik spånöverbyggnad, spänner fast h6 och h7 – skaft. Laserbehandlad ändyta och uppriktningskruv på hållaren för enkel och entydig orientering av borrarstangen. Inklusive längdinställningskruv. Lämplig för invändig kylning.

Flexibel användning på alla revolvertyper.

Fördel:

- **Idealiska dämpningsegenskaper, som ger optimala arbetsstycktytor och förlänger användningstiden.**
- **Snabb och enkel hantering.**
- **Flexibel användning av mellanhylsor.**
- **Perfekt centrerung.**

Användningsdata:

För borrarng, brotschnng, försänkng och vid användng av borrarstänger.

Teknisk beskrivning

gängaM	22
Ø D ₃	32 mm
Effektiv längd L ₁	59 mm
utkragningslängd A-mått	19,5 mm

Ø D ₂	41 mm
Spännhylsa D ₁	16 mm
bredd B	50 mm
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck