

Garant**Hydrodehn-hållare Skaft-Ø 32 mm, ØD1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319751 20
GTIN	4062406254520
Artikelklass	31M

Beskrivning**Utförande:**

Unik spånöverbyggnad, spänner fast h6 och h7 – skaft. Laserbehandlad ändyta och uppriktningskruv på hållaren för enkel och entydig orientering av borrarstängen. Inklusive längdinställningskruv. Lämplig för invändig kylning.

Flexibel användning på alla revolvertyper.

Fördel:

- **Idealiska dämpningsegenskaper, som ger optimala arbetsstycktor och förlänger användningstiden.**
- **Snabb och enkel hantering.**
- **Flexibel användning av mellanhylsor.**
- **Perfekt centrerung.**

Användningsdata:

För borrarng, brotschnng, försänkng och vid användng av borrarstänger.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	41 mm
utkragningslängd A-mått	19,5 mm
gängaM	22
Effektiv längd L ₁	59 mm

Ø D ₃	32 mm
Spännhylsa D ₁	20 mm
bredd B	50 mm
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck