

ALBRECHT

Präzisions Spannfutter

**Spänntångchuck, extra smal, med invändig kylning, SK 40 A = 120,
spännvidd: 1-6mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	300772 1-6
GTIN	4250261554132
Artikelklass	34F

Beskrivning**Utförande:**

- **Utvändig och invändig kona slipade.**
- **Skaften hårdbearbetade.**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**
- **Spännhylsan spänns bakifrån via en spännskruv genom chucken, ingen spännmutter behövs!**

Fördel:

Extremt smal konstruktion möjliggör bearbetning även på svåråtkomliga delar, t.ex. inom verktygs- och formtillverkning.

Stort arbetsområde och optimerad kontur för minskade vibrationer. Kylning med hjälp av spänntång genom verktyget eller längs skaftet.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft enligt DIN 6499.

leveransinnehåll:

Inklusive spännskruv och nyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806,

AB-chucknycklar nr 308820– 308835,

GARANT spänntänger nr 309563,

ALBRECHT spänntänger nr 309572 – 309573.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	42 mm
--------------	-------

utkragningslängd A-mått	120 mm
Ø D ₁	10,1 mm
spännvidd	1 - 6 mm
Ø D ₂	13,5 mm
Effektiv längd L _N	20 mm
fäste	SK 40 A = 120
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308825 40
Spännhylsa, extra smallvändig nom. spänn-Ø d 5 mm	309572 5
Spännhylsa, extra smallvändig nom. spänn-Ø d 6 mm	309572 6
Spännhylsa, extra smaltätad nom. spänn-Ø d 6 mm	309573 6
Spännhylsa, extra smallvändig nom. spänn-Ø d 4 mm	309572 4
Spännhylsa, extra smaltätad nom. spänn-Ø d 4 mm	309573 4
Spännhylsa, extra smaltätad nom. spänn-Ø d 1 mm	309573 1
Spännhylsa, extra smaltätad nom. spänn-Ø d 3 mm	309573 3
Spännhylsa, extra smaltätad nom. spänn-Ø d 5 mm	309573 5
Spännhylsa, extra smallvändig nom. spänn-Ø d 1 mm	309572 1
Spännhylsa, extra smallvändig nom. spänn-Ø d 3 mm	309572 3
	308820 40

Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872)
passar för kona-storlek 40

Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308835 40
Spännhylsa, extra smaltätad nom. spänn-Ø d 2 mm	309573 2
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Spännhylsa, extra small Invändig nom. spänn-Ø d 2 mm	309572 2