

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Hylschuck, extra smal., HSK-A 63 A = 120, spännvidd: 1-6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	304982 1-6
GTIN	4250261554156
Artikelklass	34F

Beskrivning**Utförande:**

- Bearbetade HSK-funktionsytor.
- Skaften hårbearbetade.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Spännhylsan spänns med en spännskruv bakifrån genom chucken, ingen spännmutter behövs!

Fördel:

Stort arbetsområde och optimerad kontur för minskade vibrationer. Kylning med hjälp av spänntång genom verktyget eller längs skaftet.
Extremt smal konstruktion möjliggör bearbetning även på svåråtkomliga delar, t.ex. inom verktygs- och formtillverkning.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft enligt DIN 6499.

leveransinnehåll:

Inklusive spännskruv och nyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

ALBRECHT spänntänger nr 309572 och 309573.

Kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, **GARANT spännhylsor nr 309563.**

Teknisk beskrivning

Ø D ₁	10,1 mm
Ø D ₂	13,5 mm

utkragningslängd A-mått	120 mm
Utvändig-Ø D	44 mm
spännvidd	1 - 6 mm
Effektiv längd L _N	30 mm
fäste	HSK-A 63 A = 120
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

Spännhylsa, extra smaltätad nom. spänn-Ø d 4 mm	309573 4
Spännhylsa, extra smallInvändig nom. spänn-Ø d 3 mm	309572 3
Spännhylsa, extra smaltätad nom. spänn-Ø d 3 mm	309573 3
Spännhylsa, extra smaltätad nom. spänn-Ø d 6 mm	309573 6
Spännhylsa, extra smallInvändig nom. spänn-Ø d 5 mm	309572 5
Spännhylsa, extra smaltätad nom. spänn-Ø d 2 mm	309573 2
Spännhylsa, extra smallInvändig nom. spänn-Ø d 2 mm	309572 2
Spännhylsa, extra smallInvändig nom. spänn-Ø d 4 mm	309572 4
Spännhylsa, extra smallInvändig nom. spänn-Ø d 1 mm	309572 1
Spännhylsa, extra smaltätad nom. spänn-Ø d 5 mm	309573 5
Spännhylsa, extra smallInvändig nom. spänn-Ø d 6 mm	309572 6
Spännhylsa, extra smaltätad nom. spänn-Ø d 1 mm	309573 1