

**Fäste för mekanisk spänntång, Utvändig-Ø D: 120mm****Beställningsdata**

Ordernummer	370125 120
GTIN	4059245292523
Artikelklass	37K

Beskrivning**Användningsdata:**

- För fastsättning av spänntänger för både invändig och utvändig fastspänning.
- Spänntängerna positioneras med 2 cylindriska pinnar på fästet och säkras mot vridning.

Material:

Seghärdat förnicklat stål

Teknisk beskrivning

höjd H	45 mm
Nyckelvidd SW	10 mm
Produktslag	Spännhylsa

Tillbehör

Spännhylsa mekaniskUtvändig fastspänning Utvändig-Ø D 120 mm	370126 120
--	------------