



Stålmåttband V2A för omkrets och Ø Bandbredd 35 mm, maximalt mätområde: 950mm



Beställningsdata

Ordernummer	465684 950
GTIN	2050002041288
Artikelklass	46R

Beskrivning

Utförande:

Stålmåttband **CJU** för mätning av ytteromkrets och diameter på sfäriska objekt. Fjäderstålbandet har 2 laserskalor på framsidan, en för omkrets och en för Ø. Skalstrecksavstånd 1 mm.

Nonieavläsning 0,1 mm. Skalans felgränser enligt DIN 866.

V2A-utförande av rostfritt fjäderstål.

Fördel:

Enkel hantering och centreringsmöjlighet genom den breda uppslagsytan. Högre stabilitet. Snabbare och säker mätning.

OBS!:

Måttband C med avläsning 0,05 mm och måttband med svart beläggning på förfrågan. Stationär version av CJU på begäran.

Teknisk beskrivning

Bandstyrka	0,2 mm
bandbredd	35 mm
avläsning	0,1 mm
mätområde för omkrets	60 - 950 mm
mätområde för Ø	20 - 300 mm
Kalibrering	G2

Produktslag

Bandmått

Tjänster

KalibreringOmkretsmåttband maximal längd 1000 mm

026280 1000