



Stålmåttband V2A för omkrets och Ø Bandbredd 35 mm, maximalt mätområde: 2200mm



Beställningsdata

Ordernummer	465684 2200
GTIN	2050002041240
Artikelklass	46R

Beskrivning

Utförande:

Stålmåttband **CJU** för mätning av ytteromkrets och diameter på sfäriska objekt. Fjäderstålbandet har 2 laserskalor på framsidan, en för omkrets och en för Ø. Skalstrecksavstånd 1 mm.

Nonieavläsning 0,1 mm. Skalans felgränser enligt DIN 866.

V2A-utförande av rostfritt fjäderstål.

Fördel:

Enkel hantering och centreringsmöjlighet genom den breda uppslagsytan. Högre stabilitet. Snabbare och säker mätning.

OBS!:

Måttband C med avläsning 0,05 mm och måttband med svart beläggning på förfrågan. Stationär version av CJU på begäran.

Teknisk beskrivning

Bandstyrka	0,2 mm
avläsning	0,1 mm
bandbredd	35 mm
mätområde för Ø	300 - 700 mm
mätområde för omkrets	940 - 2200 mm
Kalibrering	G2

Produktslag

Bandmått

Tjänster

KalibreringOmkretsmåttband maximal längd 3000 mm

026280 3000