

Garant**Polskopar, För typ: 600****Beställningsdata**

Ordernummer	382025 600
GTIN	4062406258214
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

Tillval 1

Arbetsstyckdiameter: 40 – 300 mm

Tillval 2

Arbetsstyckdiameter: 158 – 500 mm

Tillval 3

Största vertikallast: 400 kg

Beskrivning:**Tillval 1:** Arbetsstyckdiameter 40 – 300 mm.**Tillval 2:** Arbetsstyckdiameter 158 – 500 mm.**Tillval 3:** Största vertikallast: 400 kg.**Användningsdata:**

För montering på lastlyftarens polyta. På så sätt kan arbetsstycken med olika diametrar lyftas. Optimerad tillgänglighet vid individuella lyftsituationer.

Passar till:

Lastlyftmagnet LM1 nr 382020 storlek 300 och 600.

leveransinnehåll:

Inklusive fästskruvar och stoppbultar för vertikal lasttransport.

OBS!:**Lastlyftmagneten får bara startas på magnetiska ytor!**

Största bärförmåga varierar allt efter alternativ.

Teknisk beskrivning

Produktslag

Polsko

Tillbehör

Lastlyfmagnet LM1 maximal bärförmåga (plan) 600 kg

382020 600