



## Roterande fil Filtandning INOX – grov, VHM, Typ: G0820



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 547250 G0820  |
| GTIN         | 4062406255084 |
| Artikelklass | 52D           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket hög bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Enastående spånbildning och ytresultat, liten värmeöverföring till materialet (inga anlöpningsfärger). Skaft-Ø 6 mm.

#### Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **austenitiska, rostfria och syrafasta stål** kvaliteter, mjuka titanlegeringar och ickejärnmetaller.

### Teknisk beskrivning

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Huvud-Ø              | 8 mm             |
| Tandningsfinhetsgrad | grov             |
| totallängd           | 64 mm            |
| förkortning tandning | INOX             |
| Skaft-Ø              | 6 mm             |
| Formbeskrivning      | Spetsbåge        |
| huvudlängd           | 19 mm            |
| Serie                | Filtandning INOX |
| Skärmaterial         | VHM              |
| Produktslag          | Roterande fil    |

**Användardata**

|        | <b>Lämplighet</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-kod</b> |
|--------|-------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | mindre lämplig    |                      |                |
| INOX   | lämplig           |                      |                |
| Ti     | mindre lämplig    |                      |                |
| CuZn   | mindre lämplig    |                      |                |