



Sexkantvinkelskruvdragare 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkel pulverbelagda, sexkant: 3mm



Beställningsdata

Ordernummer	627382 3
GTIN	7610733283071
Artikelklass	63D

Beskrivning

Utförande:

Extra kort skänkel med flexibel vinkel (90°– 100°), sfäriskt huvud kan sättas an i lutning upp till 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

Fördel:

Flexibel vinkel vid den korta skänkeln (90°– 100°).

90° för införing: Även mycket svåråtkomliga ställen nås lätt.

100° för arbete: Genom det fria handutrymme som skapas säkerställs ett behagligt och säkert arbete.

Material:

Förnicklad, förkromad och **pulverbelagd** yta som gör den lätt att hitta genom den tydliga färgkodningen "Rainbow".

Teknisk beskrivning

Yta	pulverbelagda
sexkant	3 mm
skänkellängd	128×11 mm
Material	PB Swiss Tools-speciallegering
Drivprofil	Sexkantnyckel
Klotformat huvud på den långa skänkeln	ja
100-gradersvinkel	ja
kort skänkel	ja

Långt utförande

ja

Produktlag

Skruvmejslar