



Sexkantvinkelskruvdragare 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkel förkromad, sexkant: 6mm



Beställningsdata

Ordernummer	627381 6
GTIN	7610733282920
Artikelklass	63D

Beskrivning

Utförande:

Extra kort skänkel med flexibel vinkel (90°– 100°), sfäriskt huvud kan sättas an i lutning upp till 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

Fördel:

Flexibel vinkel vid den korta skänkeln (90°– 100°).

90° för införing: Även mycket svåråtkomliga ställen nås lätt.

100° för arbete: Genom det fria handutrymme som skapas säkerställs ett behagligt och säkert arbete.

Material:

Förnicklad och förkromad yta.

Teknisk beskrivning

Yta	förkromad
sexkant	6 mm
skänkel längd	191×19 mm
Material	PB Swiss Tools-speciallegering
Drivprofil	Sexkantnyckel
Klotformat huvud på den långa skänkeln	ja
100-gradersvinkel	ja
kort skänkel	ja
Långt utförande	ja

Produktlag

Skruvmejslar