



Liten dubbel u-nyckel, nyckelvidd: 12mm



Beställningsdata

Ordernummer	612205 12
GTIN	4062406260637
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Mycket tunna huvuden. Olika käftvinklar (15° och 75°), samma nyckelvidd på båda sidor.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

maximal käfthöjd h	6 mm
nyckellängd L	146 mm
Nyckelvidder	metrisk
Nyckelvidd ₁	12 mm
maximal käftbredd b1	27,5 mm
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	75 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromning på nickel
Produktslag	Skruvnyckel