

Garant**Elektriskt höjjusterbar arbetsplats Bärförmåga högst 350 / 300 kg Eluplan-skiva mörk, Typ: 2000****Beställningsdata**

Ordernummer	920306 2000
GTIN	4062406261672
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Stomme med lyftenhet och tvärstagningar för stabilisering på sidorna och baktill. 50 mm tjock skiva av mörk Eluplan. Arbetsbord **utan** glidplåtar, uppställning i rad inte möjlig.

Lackering:

Höjjusterbara fötter svarta, tvärstagningar antracit RAL 7016 **pulverbelagda**.

Rekommendation:

Lätta monteringsarbeten i sittande och stående ställning.

OBS!:

På grund av den största bärförmågan bör enbart åkbara hurtsar användas. Undvik att montera hurtsar under arbetsskivan. Med fler påbyggnadsdelar minskas bärförmågan i motsvarande mån. Levereras komplett monterad.

Teknisk beskrivning

Arbetskiva (djup)	750 mm
Bredd	2000 mm
vikt	98 kg
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
arbetskiva längd	2000 mm
Djup	750 mm

Höjdinställningsområde (arbetsnivåns överkant) från – till	610 - 1200 mm
lyfthastighet	22 mm/s
maximal bärförmåga	300 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	300 kg
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	F
Materialtjocklek	1 mm
Utförande höjdinställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
Produktslag	Arbetsbord