



Ringnyckelsats, Antal nycklar: 5



Beställningsdata

Ordernummer	613810 5
GTIN	4013288214171
Artikelklass	63F

Beskrivning

Utförande:

Särskilt lämplig för trånga monteringsutrymmen. Genom kombinationen av den 7,5° svängda käften och dubbelsexkantgeometrin uppnås en fördubbling av ansättningspunkterna. Den lilla omtagsvinkeln i käften greppar skruven med 15° mellanrum.

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Krommolybdenstål, mattförokromat.

leveransinnehåll:

Vardera 1 ringskruvnyckel nr 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:

Storlek 8; 10; 13; 17; 19

OBS!:

SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 613610

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	5
---------------	---

Nyckelvidder	metrisk
tillverkarens beteckning	6003 Joker 5 sats 1
Ringläge	15 grad
Material	Krommolybdenstål
Yta	mattförokromad
Mätsystem (meter)	ja
Mätsystem (tum)	nej
Långt utförande	nej
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 17 mm	613800 17
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 8 mm	613800 8
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 19 mm	613800 19
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 13 mm	613800 13
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 10 mm	613800 10