

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk, till vänster 3 utdragslådor, i mitten öppen, till höger dörr och 1 utdragslåda, Bambuskiva, 20×20G, Skivans längd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	921141 2000
GTIN	4062406262167
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet.

Mellandel med indraget öppet hus för ergonomisk sittställning.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 125, 150, 250

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 125

Dörrhöjd (höger) mm: 375

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva djup	500 mm
-------------------------	--------

underredets djup	700 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
Arbets-skiva (djup)	750 mm
arbets-skiva längd	2000 mm
låd-hurts effektiv höjd	525 mm
vikt	166 kg
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådornas effektiva bredd	500 mm
arbets-skiva (tjocklek)	50 mm
underredets bredd	1900 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
höjd	850 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Låda lådans fronthöjd 250 mm	927800 250
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150