

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk, till vänster 3 utdragslådor, i mitten öppen, till höger dörr och 1 utdragslåda, Multiplex-boskiva, 20×20G, Skivans längd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	921144 2000
GTIN	4062406352424
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet.

Mellandel med indraget öppet hus för ergonomisk sittställning.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 125, 150, 250

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 125

Dörrhöjd (höger) mm: 375

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

Arbetskiva (djup)	750 mm
-------------------	--------

lådornas effektiva djup	500 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
arbetskiva längd	2000 mm
underredets djup	700 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd	500 mm
underredets bredd	1900 mm
vikt	172 kg
lådhurts effektiv höjd	525 mm
höjd	850 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låda lådans fronthöjd 250 mm	927800 250
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003