

**Vävtejp, ljusgrön., Bredd×längd (mm×m): 50X50****Beställningsdata**

Ordernummer	083606 50X50
GTIN	4042448529732
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

tesa® 4621 är en universalvävtejp för utomhusbruk. Den kan lätt rivas av för hand på längden och tvären. Dessutom går tejpens att **rulla av mjukt utan inrullning**. den är vattentät och UV-beständig och kan tas bort utan rester i upp till 8 veckor.

Med vävtejpens tesa® 4671 i neonfärger klarar du olika uppgifter säkert och tillförlitligt - särskilt vid märkning av olika element eller vid evenemang!

Vävtejpens tesa® 4671 finns i fluorescerande neonfärger och används ofta av fackfolk för synlig märkning av olika element eller inom ramen för evenemang. Den lämpar sig för många olika tillämpningar, t.ex. märkning, fixering, fastsättning och buntning. tesa® 4671 går enkelt att riva av för hand, är lätt att skriva på, reflekterar inte och är formbar. Kombinationen av akrylatbelagd väv och häftmassa av naturgummi ger hög slitstyrka. Vävtejpens går att ta bort utan att den lämnar kvar rester och finns i följande färger: neongrön, neongul, neonorange och neonrosa.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för tesa® produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Teknisk beskrivning

Längd	50 m
-------	------

Elasticitet	22 %
temperaturbeständig upp till	95 °C
Limstyrka på stål	34 N/mm
Draghållfasthet	540 N/mm
Vävtäthet	100 mesh
Färg	ljusgrön.
Tjocklek	0,13 mm
Lager luftfuktighet	50 - 70 %
Slag av tejp	Enkelsidig
Bredd	50 mm
tillverkarens beteckning	4621
Liner finns	nej
Häftmassa	Akryl
lagringstemperatur	15 - 25 °C
Hållarmaterial	Tyg
Produktnamnsattribut	ljusgrön.
Produktslag	Tejp