

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk, till vänster 3 utdragslådor, i mitten öppen, till höger dörr och 1 utdragslåda, Eluplan-skiva mörk, 20×20G, Skivans längd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	921147 2000
GTIN	4062406262174
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet.

Mellandel med indraget öppet hus för ergonomisk sittställning.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 125, 150, 250

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 125

Dörrhöjd (höger) mm: 375

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

höjd	850 mm
------	--------

underredets djup	700 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådhurts effektiv höjd	525 mm
vikt	155 kg
lådornas effektiva djup i G	20
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
arbetskiva längd	2000 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
underredets bredd	1900 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 250 mm	927800 250
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12