

**Vävtejp Sats, 3 delar, orange, Breddxlängd (mmxm): 50X25****Beställningsdata**

Ordernummer	083616 50X25
GTIN	4042448180810
Artikelklass	08M

**Beskrivning****Utförande:**

**tesa® 4671** har bärande väv av cellull, **reflekterar inte, är fluorescerande** och lämplig för nästan **alla slag av tillämpningar**. Den går lätt att **riva av för hand**, den **kan tas bort utan att lämna rester**, fäster också på **skrovliga ytor** och **den går att skriva på**.

Med vävtejpen tesa® 4671 i neonfärger klarar du olika uppgifter säkert och tillförlitligt - särskilt vid märkning av olika element eller vid evenemang!

Vävtejpen tesa® 4671 finns i fluorescerande neonfärger och används ofta av fackfolk för synlig märkning av olika element eller inom ramen för evenemang. Den lämpar sig för många olika tillämpningar, t.ex.märkning, fixering, fastsättning och buntning. tesa® 4671 går enkelt att riva av för hand, är lätt att skriva på, reflekterar inte och är formbar. Kombinationen av akrylatbelagd väv och häftmassa av naturgummi ger hög slitstyrka. Vävtejpen går att ta bort utan att den lämnar kvar rester och finns i följande färger: neongrön, neongul, neonorange och neonrosa.

**OBS!:**

Den angivna minsta hållbarhetstiden för tesa® produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

**Teknisk beskrivning**

temperaturbeständig upp till	140 °C
------------------------------	--------

Liner finns	nej
Vävtäthet	120 mesh
Elasticitet	9 %
Draghållfasthet	7 N/mm
Lager luftfuktighet	50 - 70 %
Limstyrka på stål	0,35 N/mm
Färg	orange
Häftmassa	naturgummi
Hållarmaterial	Tyg
lagringstemperatur	15 - 35 °C
Bredd	50 mm
tillverkarens beteckning	4671
Slag av tejp	Enkelsidig
Längd	25 m
Tjocklek	0,28 mm
Produktnamnsattribut	orange
Produktslag	Tejp