



Vävtejp Sats i 4 delar, skär, Bredd×längd (mm×m): 38X25



Beställningsdata

Ordernummer	083613 38X25
GTIN	4042448168399
Artikelklass	08M

Beskrivning

Utförande:

tesa® 4671 har bärande väv av cellull, **reflekterar inte, är fluorescerande** och lämplig för nästan **alla slag av tillämpningar**. Den går lätt att **riva av för hand**, den **kan tas bort utan att lämna rester**, fäster också på **skrovliga ytor** och **den går att skriva på**.

Med vävtejpen tesa® 4671 i neonfärger klarar du olika uppgifter säkert och tillförlitligt - särskilt vid märkning av olika element eller vid evenemang!

Vävtejpen tesa® 4671 finns i fluorescerande neonfärger och används ofta av fackfolk för synlig märkning av olika element eller inom ramen för evenemang. Den lämpar sig för många olika tillämpningar, t.ex.märkning, fixering, fastsättning och buntning. tesa® 4671 går enkelt att riva av för hand, är lätt att skriva på, reflekterar inte och är formbar. Kombinationen av akrylatbelagd väv och häftmassa av naturgummi ger hög slitstyrka. Vävtejpen går att ta bort utan att den lämnar kvar rester och finns i följande färger: neongrön, neongul, neonorange och neonrosa.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för tesa® produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Teknisk beskrivning

Liner finns	nej
-------------	-----

Färg	skär
Vävtäthet	120 mesh
temperaturbeständig upp till	140 °C
lagringstemperatur	15 - 35 °C
Limstyrka på stål	0,35 N/mm
Lager luftfuktighet	50 - 70 %
Bredd	38 mm
Elasticitet	9 %
Slag av tejp	Enkelsidig
tillverkarens beteckning	4671
Tjocklek	0,28 mm
Häftmassa	naturgummi
Draghållfasthet	7 N/mm
Längd	25 m
Hållarmaterial	Tyg
Produktnamnsattribut	skär
Produktslag	Tejp