

**Vävtejp Sats i 4 delar, orange, Bredd×längd (mm×m): 38X25****Beställningsdata**

Ordernummer	083611 38X25
GTIN	4042448168436
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

tesa® 4671 har bärande väv av cellull, **reflekterar inte, är fluorescerande** och lämplig för nästan **alla slag av tillämpningar**. Den går lätt att **riva av för hand**, den **kan tas bort utan att lämna rester**, fäster också på **skrovliga ytor** och **den går att skriva på**.

Med vävtejpen tesa® 4671 i neonfärger klarar du olika uppgifter säkert och tillförlitligt - särskilt vid märkning av olika element eller vid evenemang!

Vävtejpen tesa® 4671 finns i fluorescerande neonfärger och används ofta av fackfolk för synlig märkning av olika element eller inom ramen för evenemang. Den lämpar sig för många olika tillämpningar, t.ex.märkning, fixering, fastsättning och buntning. tesa® 4671 går enkelt att riva av för hand, är lätt att skriva på, reflekterar inte och är formbar. Kombinationen av akrylatbelagd väv och häftmassa av naturgummi ger hög slitstyrka. Vävtejpen går att ta bort utan att den lämnar kvar rester och finns i följande färger: neongrön, neongul, neonorange och neonrosa.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för tesa® produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	4671
--------------------------	------

Vävtäthet	120 mesh
Liner finns	nej
Lager luftfuktighet	50 - 70 %
Hållarmaterial	Tyg
Häftmassa	naturgummi
Draghållfasthet	7 N/mm
Elasticitet	9 %
temperaturbeständig upp till	140 °C
Färg	orange
Slag av tejp	Enkelsidig
Längd	25 m
Bredd	38 mm
Tjocklek	0,28 mm
lagringstemperatur	15 - 35 °C
Limstyrka på stål	0,35 N/mm
Produktnamnsattribut	orange
Produktslag	Tejp