

**Vävtejp Sats i 4 delar, grön, Breddxlängd (mmxm): 38X25****Beställningsdata**

Ordernummer	083614 38X25
GTIN	4042448168450
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

tesa® 4671 har bärande väv av cellull, **reflekterar inte, är fluorescerande** och lämplig för nästan **alla slag av tillämpningar**. Den går lätt att **riva av för hand**, den **kan tas bort utan att lämna rester**, fäster också på **skrovliga ytor** och **den går att skriva på**.

Med vävtejpen tesa® 4671 i neonfärger klarar du olika uppgifter säkert och tillförlitligt - särskilt vid märkning av olika element eller vid evenemang!

Vävtejpen tesa® 4671 finns i fluorescerande neonfärger och används ofta av fackfolk för synlig märkning av olika element eller inom ramen för evenemang. Den lämpar sig för många olika tillämpningar, t.ex.märkning, fixering, fastsättning och buntning. tesa® 4671 går enkelt att riva av för hand, är lätt att skriva på, reflekterar inte och är formbar. Kombinationen av akrylatbelagd väv och häftmassa av naturgummi ger hög slitstyrka. Vävtejpen går att ta bort utan att den lämnar kvar rester och finns i följande färger: neongrön, neongul, neonorange och neonrosa.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för tesa® produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	4671
--------------------------	------

Liner finns	nej
Häftmassa	naturgummi
Vävtäthet	120 mesh
Elasticitet	9 %
Hållarmaterial	Tyg
Limstyrka på stål	0,35 N/mm
lagringstemperatur	15 - 35 °C
Bredd	38 mm
Färg	grön
Lager luftfuktighet	50 - 70 %
Slag av tejp	Enkelsidig
Längd	25 m
Draghållfasthet	7 N/mm
temperaturbeständig upp till	140 °C
Tjocklek	0,28 mm
Produktnamnsattribut	grön
Produktslag	Tejp