



Magnetprismor, par, längd × bredd: 120X70mm



Beställningsdata

Ordernummer	447125 120X70
GTIN	4062406262242
Artikelklass	42D

Beskrivning

Utförande:

Tre magnetiska kontaktytor (litet prisma, stort prisma, över- och undersidan kopplade samtidigt). Alla sidor härdade. Ändytan och sidoytorna är slipade i exakt vinkel mot prismorna. **Planhets- och parallellitetstolerans 0,01 mm.** Prismaparet är slipat till samma höjd.

Teknisk beskrivning

höjd	95 mm
Bredd	70 mm
vikt per styck	5 kg
för axel-Ø	5 - 60 mm
Längd	120 mm
höjdtolerans för par	0,02 mm
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Prisma

