

Garant**Sats med hammarborr, Borr-Ø: 5-12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	789015 5-12
GTIN	4062406262976
Artikelklass	71C

Beskrivning**Utförande:**

Den markanta och aggressiva centrerspetsen möjliggör aktiv centrering och optimal styrning under borrhörloppet. Innovativ huvudutförning med korta raka skärfaser för signifikant snabbare borrarbete med avsevärt högre stabilitet, också i armerad betong. Vibrationsoptimerad spiralform med kärnförstärkning. Borrns kärndiameter och spiralstigning är exakt avstämde mot varandra och svarar därmed för en effektiv kraftöverföring från slagborren till hårdmetallspetsen.

Fördel:

- **Korta spiralskärfaser och konkavt formade spånnytor (skoveleffekt) svarar för en snabb borttransport av bormjölet.**
- **Slitagemärken: för bedömning av om verktyget fortfarande är lämpligt för borrarbete av dymlingsdugliga hål.**
- **Extra, specialformade kärneggar: effektiv krossning av betong.**

Användningsdata:

För borrarbete i betong, natursten och murverk – med högsta möjliga borrarbete.

Innehåll:

Förvaring i: Plastkassett

Hammarborr nr 789010: vardera 1 st

storlek 5; 6; 8 längd 110 mm

storlek 6; 8; 10; 12 längd 160 mm

OBS!:

När du borrar med ett extra långt borr (> 500 mm) bör du först förborra med ett kortare borr med samma diameter (för att undvika böjbrott).

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborrning
Skaft	SDS Plus
Produktslag	Stenborr

Tillbehör

Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus Ø×total längd 6X110 mm	789010 6X110
Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus Ø×total längd 5X110 mm	789010 5X110
Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus Ø×total längd 12X160 mm	789010 12X160
Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus Ø×total längd 8X160 mm	789010 8X160
Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus Ø×total längd 10X160 mm	789010 10X160
Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus Ø×total längd 8X110 mm	789010 8X110
Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus Ø×total längd 6X160 mm	789010 6X160