



Hårlinjal brunerad i fodral, Längd: 500mm



Beställningsdata

Ordernummer	460100 500
GTIN	4062406264338
Artikelklass	42G

Beskrivning

Utförande:

Härdad, slipad och finläppad rak kant. Kilformigt tvärsnitt med avsmalnande spets för kontroll även i hörn, spår, urtag etc. Med isolerat handtag av plast för skydd mot handvärme. Av åldrat specialstål, båda avfasningarna är brunerade (bländfria).

OBS!:

Mätkantens raketstolerans refererar till ett svängområde på $\pm 15^\circ$ till symmetriplanet.

Teknisk beskrivning

Längd	500 mm
mätkantens raketstolerans	0,004 mm
Norm	DIN 874
Material	åldrat specialstål
Yta fas	brunerad (bländfri)
förpackning	Etui
Kalibrering	F6
Produktslag	Hårlinjal

Tjänster

KalibreringHårlinjal maximal längd 500 mm	026000 500
DAkS-kalibreringHårlinjal maximal längd 500 mm	026010 500

