

Garant**12-kantshylsa 1/4 tum Lång, nyckelvidd: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	631439 12
GTIN	4062406264406
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.
Nyckelvidder med snäva toleranser och **HT-Drive**-profil skonar skruvhuvuden och muttrar.
Tunnväggiga för arbeten också i mycket trånga utrymmen.

Norm:**DIN 3124-L****Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

OBS!:

GARANT och HOLEX tolvkanthylsnyckelinsatser, långa, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: Nr 631442; HOLEX: Nr 631452).

Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	16,9 mm
nyckelvidd	12 mm
Längd	50 mm
fyrkantsfäste	1/4 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Produktslag

Hylsnyckelinsats