

**Garant****12-kantshylsa 1/4 tum Lång, nyckelvidd: 9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	631439 9
GTIN	4062406264376
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3. Nyckelvidder med snäva toleranser och **HT-Drive**-profil skonar skruvhuvuden och muttrar. Tunnväggiga för arbeten också i mycket trånga utrymmen.

**Norm:****DIN 3124-L****Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**OBS!:**

GARANT och HOLEX tolvkanthylsnyckelinsatser, långa, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: Nr 631442; HOLEX: Nr 631452).

**Teknisk beskrivning**

nyckelvidd	9 mm
Längd	50 mm
Ø utgångssidan	13,4 mm
fyrkantsfäste	1/4 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Produktlag

Hylsnyckelinsats