

**VHB™ tejp, transparent, Bredd×längd (mm×m): 19X11****Beställningsdata**

Ordernummer	083787 19X11
GTIN	4054596308503
Artikelklass	08M

**Beskrivning****Utförande:**

**3M™ 4910** är högtransparent och kan därigenom användas för montering av bakgrundsbelysta ljusgenomsläppliga skyltar, för konsthartsförstärkt glas, metall, glas och material med hög ytenergi (HSE), dekorationsmaterial och lister, namnskyltar och logotyper, panelklisteringar och förstärkningsdetaljer.

**Dubbelsidigt och kraftfullt häftband** av rent akryllim (VHB) för starka, permanenta förband. Skapar omedelbart ett starkt förband. Hög beständighet mot temperatur, väderpåverkan, UV-ljus och lösningsmedel. Utmärkt tätningfunktion, vibrationsdämpande.

**OBS!:**

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Fler 3M™ VHB™-tejp med olika tjocklek och längd kan levereras på förfrågan.

Häftmassa: Akryl

Längd: 11 m

Bredd: 19 mm

Tjocklek: 1 mm

**Teknisk beskrivning**

Limstyrka på stål	4,8 N/mm
tillverkarens beteckning	4910
Häftmassa	Akryl

Längd	11 m
Bredd	19 mm
Tjocklek	1 mm
Material täckplåt	Silikoniserad polyetenfilm
Färg	transparent
anmärkning	smidig
anmärkning	dämpande
anmärkning	fuktbeständig
Lager luftfuktighet	50 %
Användning	Tätning
Användning	Montering
Användning	Fastsättning
lagringstemperatur	20 °C
Slag av tejp	Dubbelsidig
Minsta hållbarhet	12 månad
Elasticitet	300 %
Produktnamnsattribut	transparent
Produktslag	Tejp