

3M**PVC-tejp mjuk, Färg: GREEN****Beställningsdata**

Ordernummer	083641 GREEN
GTIN	051115688225
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

3M™ 471F kan användas för att märka ut riskområden och gångvägar, som maskering vid lackeringsarbeten och för färgmärkningar eller dekorlister. Den häftar vid många olika ytor och kan därmed anbringas snabbt, droppfritt och utan torknings- eller rengöringsarbete och går att ta bort utan klisterrester.

3M™ färg- och golvmärkningstejper är optimalt lämpliga inom fastighetservice och för förbättring av säkerheten i anläggningar. De färgade PVC-tejpernas speciella struktur gör dem motståndskraftiga mot repor, nötning, klimatpåverkan och de flesta kemikalier. Enkla att bearbeta, mycket smidiga även på ojämna ytor.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Teknisk beskrivning

Färg	grön
lagringstemperatur	20 °C

Häftmassa	Gummi-harts
tillverkarens beteckning	471F
Limstyrka på stål	3,9 N/mm
Längd	33 m
Lager luftfuktighet	50 %
Liner finns	nej
Draghållfasthet	31,5 N/mm
Tjocklek	0,13 mm
Hållbarhet från tillverkningsdatum	12 månad
Bredd	50 mm
Hållarmaterial	PVC-folie
Slag av tejp	Enkelsidig
Elasticitet	265 %
temperaturbeständig upp till	75 °C
Produktslag	Tejp