



Hak- och kardborreband, Typ: SJ352D



Beställningsdata

Ordernummer	083691 SJ352D
GTIN	4001895502033
Artikelklass	08M

Beskrivning

Utförande:

3M™ lossningsbara fastsättningssystem är alternativen till traditionella fogningsmetoder som skruvar, nitar, spikar eller klämmor.

Krok- och ögleband. När krok- och öglebandet trycks ihop bildas ett stabilt och bärkraftigt trycklås.

Teknisk beskrivning

Färg	svart
tillverkarens beteckning	SJ352
Tjocklek	3,6 mm
Bredd	25 mm
Längd	5 m
Häftmassa	Syntetgummi
användningsområde	Inomhus
Antal gånger återförslutbarhet	5000

temperaturbeständig upp till	50 - 90 °C
Minsta hållbarhet	12 månad
Slag av tejp	Kardborrband
lagringstemperatur	20 °C
Lager luftfuktighet	50 %
Produktslag	Tejp