

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk med åkanordning, höjd 850 mm med Multiplex-bokskiva, 20x20G, Skivans längd: 1500mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 923624 1500 |
| GTIN | 4062406264499 |
| Artikelklass | 9GG |

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör, **helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport. Åkanordning med 2 svängbara hjul och 2 fasta hjul Ø 100 mm med löpytor av massivt gummi. Arbetsbänken lyfts och sänks likformigt med hjälp av 2K-Haptoprene®-handtaget, vilket ger full stabilitet på användningsplatsen samt lättare transport. Åkanordningen kan belastas med upp till **400 kg** (arbetsbänk med innehåll). Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Lådurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Beläggning:

Dörrhöjd (vänster) mm: 525

antal höjdställbara hyllplan (vänster): 1

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 100, 150, 200

Lackering:

Stomme, stödben och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit 7016, **åkanordning alltid antracit RAL 7016** (kan inte konfigureras), **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|--------|
| lådornas effektiva djup | 500 mm |
| Arbetsskiva (djup) | 750 mm |

| | |
|---|--|
| vikt | 165 kg |
| arbetskiva längd | 1500 mm |
| Lådornas effektiva yta i G | 20×20 |
| lådornas effektiva bredd i G | 20 |
| lådhurts effektiv höjd | 525 mm |
| lådornas effektiva djup i G | 20 |
| Lådor med individuell låsning | Enhands |
| lådornas effektiva bredd | 500 mm |
| underredets djup | 700 mm |
| arbetskiva (tjocklek) | 50 mm |
| underredets bredd | 1300 mm |
| maximal bärförmåga hjulunderrede | 400 kg |
| höjd | 850 mm |
| Kontakttyp ingång | F |
| märkspänning | 250 V |
| Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion |
| Materialtjocklek | 1 mm |
| arbetsbänk höjd | 850 mm |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä) | 400 kg |
| plattans tjocklek | 50 mm |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % |
| Dörröppningsvinkel | 180 grad |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut | 20×20G |
| Produktslag | mobil arbetsbänk |

