

Garant GRIDLINE

**Arbetsbänk med åkanordning, höjd 850 mm med bambuskiva, 20×20G,
Skivans längd: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	923621 1500
GTIN	4062406264482
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör, **helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport. Åkanordning med 2 svängbara hjul och 2 fasta hjul Ø 100 mm med löpytor av massivt gummi. Arbetsbänken lyfts och sänks likformigt med hjälp av 2K-Haptoprene®-handtaget, vilket ger full stabilitet på användningsplatsen samt lättare transport. Åkanordningen kan belastas med upp till **400 kg** (arbetsbänk med innehåll). Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Lådurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Beläggning:

Dörrhöjd (vänster) mm: 525

antal höjdställbara hyllplan (vänster): 1

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 100, 150, 200

Lackering:

Stomme, stödben och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit 7016, **åkanordning alltid antracit RAL 7016** (kan inte konfigureras), **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

underredets djup	700 mm
höjd	850 mm

Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva djup	500 mm
arbetskiva längd	1500 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
vikt	165 kg
Lådor med individuell låsning	Enhands
maximal bärförmåga hjulunderrede	400 kg
underredets bredd	1300 mm
lådornas effektiva djup i G	20
lådhurts effektiv höjd	525 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	mobil arbetsbänk

